



Municipalidad de
San Ramón de la Nueva Orán

GERENCIA DE TRANSITO

Orán, 31 de Enero del 2025.-

Secretario de Convivencia y Control
Lic. José Ibarra

S _____ / _____ D

MUNICIPALIDAD DE ORÁN

FECHA:	2025	EXEDIENTE:
	28	16

Me dirijo a usted y por su intermedio ante quien corresponda a fin de solicitar la adquisición de dos *Alcoholímetros*, los que son indispensables a fin de efectuar un control más efectivo en los operativos diarios a fin de lograr la detención de los conductores desaprensivos que infringen la *ley de alcohol cero al volante*, y reducirá los siniestros producidos por esta situación.


Dicho elemento se puede adquirir en la Empresa *Lifeloc Technologies*, los que se encuentran aprobados y homologados por la ANSV y son usados por las fuerzas de Seguridad Nacional, Provincial y varios Municipios de nuestra provincia.

Adjunto a la presente copia de la página digital de la Empresa *Lifeloc Technologies para mayor ilustración.*

Atentamente.-


José Alfredo Homéz
Gerente de Tránsito
Municipalidad de Orán

04/02 Para a Compras y/ hacer Adjud. Simple


C.P.N. M. LAURA CALAMARO
SUB SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ORÁN



Alcoholímetros

La más alta calidad en un sólo dispositivo.

Los productos de Lifeloc se utilizan actualmente en más de 60 países.

Nuestro equipo es perfecto para reproducir la conducción en estado de embriaguez, haciendo que los sitios de trabajo sean más seguros.



Lifeloc Argentina

Expertos en el desarrollo de productos para pruebas de alcohol y drogas.

[HOME](#) [NOSOTROS](#) [GAFAS](#) [ALCOHOLÍMETROS](#) [CONTÁCTENOS](#)

(54-11) 5236-9800

CONTÁCTENOS



Presupuesto: 315763

Fecha 30/01/2025

Empresa: 55226 - Municipalidad de San Ramon de la Nueva Oran (Direccion de Trànsito)

Atención: Jose Alfredo Homez

Referencia: Alcoholimetro Life FC20

Cant.	Codigo - Descripción	Entrega	Precio Unitario	Precio Total
2	 <p>LFC20BT - LIFELOC FC20BT ALCOHOLIMETRO BLUETOOTH IVA: 10.5 %</p>	Inmediata	\$ 4.201.165,80	\$ 8.402.331,60
2	 <p>TSCALPHA3R - TSC ALPHA3R IMPRESORA PORTATIL BLUETOOTH 3 PULGADAS 203 DPI IVA: 10.5 %</p>	Inmediata	\$ 854.474,40	\$ 1.708.948,80

Observaciones

- ▶ Los precios detallados están expresados en pesos e incluyen IVA.
- ▶ Validez de la oferta: 5 días de la fecha del presente presupuesto.
- ▶ Condición de pago: Entrega de mercadería previo Depósito Bancario / Acreditación de Valores.

TOTAL: \$ 10.111.280,40




14

Lifeloc

Professional Breath Alcohol Tester

Descubra el poder del FC10.
El alcoholímetro portátil que
es un instrumento de
precisión que le proporciona
más rápido los resultados
más confiables.



Lifeloc

Lifeloc FC10

Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder
de la Alcoholemia

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y CONTROL

03.. DEL MES DE Febrero 2025

EL VASE / DE / HACIENDA. Pedido de Compras del Alcolimetro.

FIRMA

Lt. José Alberto Ibarra
Sec. Convivencia y Control
Municipalidad de Oran

MUNICIPALIDAD DE ORÁN

31 ENE 2025	203	29044
FECHA:	C	EXPEDIENTE N



Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán

GERENCIA DE TRANSITO

Orán, 31 de Enero del 2025.-

Secretario de Convivencia y Control

Lic. José Ibarra

S _____ / _____ D

Me dirijo a usted y por su intermedio ante quien corresponda a fin de solicitar la adquisición de cuatro **Alómetros**, los que son indispensables a fin de efectuar un control más efectivo en los optivos diarios a fin de lograr la detención de los conductores desaprensivos que infringen la *ley de alcohol cero al volante*, y reducirá los siniestros producidos por esta situación.

Atentamente.-

[Handwritten Signature]
 José Alfredo Homez
 Gerente de Transito
 Municipalidad de Orán

04/02 Pase a Comprar ? / procesar

[Handwritten Signature]
 C.P.N. M. LAURA CALAMARO
 SUB SECRETARIA DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE ORÁN

Lifeloc FC10

12441 West 49th Avenue, Suite 4
Wheat Ridge, Colorado 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
fax: 303.431.1423 | www.lifeloc.com

Producto Innovador

- Software de Menú
 - Guía al Usuario durante el proceso
- Recuerdo de la última prueba
- Señales Visuales & Audibles
 - Visualización del Flujo de Aliento & Curva de Alcohol
 - Señal Audible que garantiza pruebas correctas
- Sensor que Indica Presión de Respiración
 - Test no se activará hasta que se empiece a soplar
 - Seguridad adicional contra sujetos que no cooperan

Instrumento Preciso


- Celda de Combustión de Platino
 - Superior en Precisión y Larga Vida Útil
 - Especificidad con Alcohol
- Muestreo Superior de la Bomba - Prueba Doble
 - Insuperable Prueba Pasiva
 - Perfecto para envases abiertos
 - Capacidad de múltiple pruebas rápidas y enseguida
- Pruebas Rápidas y Repetibles
 - Respuesta rápida al ser negativa, <10 segundos al ser positiva
 - Recuperación inmediata al ser negativa, <30 segundos al ser positiva
- Amplio Rango de Temperatura
 - 0-55°C o 32-130°F

Fácil de Manejar

- Ajuste de Usuario para Tipo de Test
 - Auto, Manual y Pasivo, opciones
 - Capacidad de Apagar y Encender Test Pasivo
- Dos Maneras de Activar la Prueba
 - Fin de Aliento: saca muestra al final de aliento
 - Volumen Preciso: saca muestra al detectar 1.5L de aliento
- Amplia Pantalla LCD Retroiluminada
 - Excelente Visibilidad Día o Noche
 - Pantalla de 64 Caracteres
 - Avisos y Mensajes de Textos fáciles de entender
 - Auto Apagable para no malgastar las baterías
- Diseño Robusto y Resistente
 - Opción de Agarre de Goma que protege el FC de daño
 - Encaja en su mano, y suficientemente pequeño para caber en el bolsillo de camisa
 - Componentes y Estuches robustos
- Larga Vida Útil de Batería
 - 160 horas encendido o hasta 6000 tests
 - 4AA Alcalina o NiMH recargable

Servicio al Cliente de Cinco Estrellas

- Asistencia Técnica en Vivo
- Reparaciones más Rápidas en la Industria
 - 5 días o menos
- Servicio Comprensivo
- Valor Excepcional
 - Productos y Precios para cada presupuesto
 - Descuentos por Volumen
- Soluciones de Formación y Accesorios
 - Programas Comprensivos de Formación
 - Equipos de Calibración
 - Accesorios y Suministros
- Fabricados & Reparados en los EE.UU.



Todos los alcoholímetros Lifeloc son DOT/NHTSA aprobados.

©2010 Lifeloc Technologies, Inc.

MK-0160 Rev. 1.0

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y CONTROL



DEL MES DE Febrero AÑO 2025.

LE VASE / PASE / VUELVE Hacienda, pide la compra del Alcometro

FIRMA

[Signature]
Lic. José Alberto Ibarra
Sec. Convivencia y Control
Municipalidad de Oran

Compras, 19 de febrero de 2025

Exptes N°528916 y N°529044

Pase a Secretaría de Asuntos Legales y Modernización

Vistos los expedientes de referencia, se buscó presupuestos y posibles proveedores para una convocatoria de Adjudicación Simple, con énfasis en obtener acceso a la información técnica de los Alcohóímetros Homologados en Argentina.

Al evaluar algunos de los equipos homologados, encontramos algunas limitantes respecto de su **vida útil (cantidad de registros que puede realizar antes de remitirse al fabricante/proveedor para recalibrarse)**. Por ejemplo: Alcohóímetros como Dräger Alcotest 5000 (detector por Si o por No) y otras marcas como Aloscan AI 7000 (vida útil 230 testeos) o Aloscan AI 9000s (vida útil 300 testeos). En base a esto, y visto que los Expedientes plantean la necesidad de **Cuatro ALÓMETROS** (Alcohóímetro **LIFELOC FC10** detector de presencia de alcohol, no de su graduación en sangre, sin posibilidad de emitir comprobante) y a su vez el otro expediente plantea la necesidad **dos ALCOHÓÍMETROS con IMPRESORAS PORTÁTILES** (Alcohóímetro **LIFELOC FC20BT** con conectividad Bluetooth para imprimir en impresoras portátiles compatibles, con capacidad de detección de graduación de alcohol en sangre y memoria para 4000 registros, y 6000 testeos por kit de batería).

Se consultó al INTI (instituto Nacional de Tecnología Industrial) en cargo de la homologación de equipos, solicitando información de equipos, vida útil, y fabricantes o casas importadoras y tras esperar un tiempo prudencial y ante la ausencia de respuestas, en reunión con el Sec. de Convivencia y Control, Lic. Ibarra, manifestó que de los equipos solicitados **solo existiría un representante en Argentina que los comercializa**, asimismo **su recalibración** se realiza en Buenos Aires o en Tucumán.

Por ello, a la vista de lo antes expuesto, solicito se expida respecto de **la posibilidad de encuadrar la adquisición en el marco de una Contratación Abreviada**, dada la exclusividad de la casa comercial para estos alcohóímetros y que el monto total excede lo permitido para un procedimiento de Adjudicación Simple.

Atentamente.


JUAN ANGEL LEMIR
GERENTE DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE ORÁN

12do
10.30
19/02/25
2



Consulta de Alcoholímetros Homologados - Municipalidad de ...

Mensaje 13 de 400



Remitente convocatorias.compras@oran.gob.ar

Destinatario etilometros@inti.gob.ar

Fecha 2025-02-10 10:32

Sres. I.N.T.I.

A quien corresponda:

Estimados, solicito la posibilidad de que nos faciliten el listado de Alcoholímetros Homologados y de ser posible sus fichas técnicas.

Uno de los factores determinantes a la hora de **evaluar los costos de adquisición sería la vida útil de los dispositivos**, por lo que agradeceremos la disponibilidad de esta información, así como de sus fabricantes o casas importadoras y/o distribuidoras en el país.

Desde ya muy agradecidos.

Saludos Cordiales

Pablo Mealla

Lifeloc FC Series

Comparación de Unidades	FC10	FC10Plus	FC20	FC20BT
Celda de combustión de Platino	✓	✓	✓	✓
Indicador de Batería y Advertencias	✓	✓	✓	✓
Vida Útil de Batería de 6000 Pruebas	✓	✓	✓	✓
Baterías de 4 AA Alcalino o NIMH Recargables	✓	✓	✓	✓
Capacidad de Multi-Idioma	✓	✓	✓	✓
Muestra de la Bomba Superior	✓	✓	✓	✓
LCD Retroiluminada de 64 caracteres	✓	✓	✓	✓
Gráfico del Flujo de Aliento/Nivel Alcohol	✓	✓	✓	✓
≤10 seg. Tiempo de Respuesta	✓	✓	✓	✓
≤30 seg. Tiempo de Reestabilización	✓	✓	✓	✓
Rango de Detección : .000 to .600 BAC	✓	✓	✓	✓
Precisión: +/- .005 BAC a .100 BAC, +/-5% entre .100 a .400 BAC	✓	✓	✓	✓
Bloqueo por Temperatura	✓	✓	✓	✓
Tamaño: 2.6" x 5" x 1.25"	✓	✓	✓	✓
Peso: 8 oz. (226 grs)	✓	✓	✓	✓
1 Año Garantía	✓	✓	✓	✓
Modo de Activar por Aliento o Volumen Preciso	✓	✓	✓	✓
DOT/NHTSA Aprobado	✓	✓	✓	✓
Prueba Automática	✓	✓	✓	✓
Prueba Manual	✓	✓	✓	✓
Prueba Pasiva	✓	✓	✓	✓
Ajuste del Tipo de Prueba (Auto-Man-Pasivo)	✓	✓	✓	✓
Agarre de Goma – Negro o Amarillo	✓	✓	✓	✓
Best in Class Operating Temperature 0° - 55° C o 32° - 130° F	✓	✓	✓	✓
Memoria de Pruebas	✓	100	4000	4000
Vizualización de Resultados: BAC o Aprobado, Aviso, Reprobado	✓	✓	✓	✓
Reloj en Tiempo Real	✓	✓	✓	✓
Protección por Contraseña	✓	✓	✓	✓
Recordatorio Calib./Verificación de Calib.	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de Calib./Verificación de Calib.	✓	✓	✓	✓
Ajuste de Tests antes del Bloqueo	✓	✓	✓	✓
Vizualización de Volumen en Litros	✓	✓	✓	✓
Capacidad de Ajustar Apagado Auto.	✓	✓	✓	✓
Campos para Introducir Datos	✓	✓	✓	✓
Compatible con AlcoMark®	✓	✓	✓	✓
Capacidad de Imprimir	✓	✓	✓	✓
Opción de Teclado	✓	✓	✓	✓
Indicador de comunicación de Bluetooth	✓	✓	✓	✓
Capacidad de impresión inalámbrica	✓	✓	✓	✓
Capacidad de teclado inalámbrico	✓	✓	✓	✓
Comunicación Bluetooth con otros dispositivos	✓	✓	✓	✓

Producto Innovador

- Características Avanzadas
- Software Personalizable
- Ajustes de Seguridad: Contraseñas & Bloqueos
- Compatible con AlcoMark®
- Gestión de Datos

Instrumentos de Precisión

- Celda de Combustión a Tamaño Completo
- Muestreo Superior de la Bomba
- Capacidad de Tests Rápidos y Repetibles
- Tiempo de Respuesta es Inmediata
- Amplio Rango de Temperatura
- Sensor de Presión Barométrica (opcional en FC20 y FC20BT)

Fácil de Manejar

- Operación Automática
- Menús Intuitivos
- Avisos para el Usuario con Mensajes de Texto Fácil de Seguir y Entender
- Diseño Robusto y Resistente
- Batería con Larga Vida Útil


Servicio al Cliente

- Asistencia Técnica
- Distribuidores Locales y Entrenados
- Accesorios Económicos
- Todos los Productos Fabricados en EEUU



12441 West 49th Avenue, Suite 4
 Wheat Ridge, CO 80033
 303.431.9500 | 800.722.4872
 fax: 303.431.1423
 www.lifeloc.com

De acuerdo a lo informado por el General de Compras en fecha 19 de Febrero de 2025, que solo existía un proveedor que pueda suministrar el bien requerido sugiero, salvo mejor y elevado criterio, proceder conforme Art 15, inc c) de ley 8072 y Art. 19 de su decreto reglamentario. -


Dr. Jose A Ortega Arribay
Sec. de Asuntos Leg. y Mod.
Municipalidad de Gran

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Liteloc
TECHNOLOGIES

1247 West 40th Avenue, Suite 4
Vancouver, BC V6P 1E7
Canada
Tel: 604-273-4433
Fax: 604-273-4433
www.liteloc.com